

Han 8 Quintax-M-c



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 008 3013
规格	Han 8 Quintax-M-c
浩亭电子目录	https://harting.com/09150083013

标识

类别	插芯
系列	Han-Quintax® 高密度
插针端子介绍	用于Han® D-Sub压接针

版本

公母类型	公头
针数	8
更多插针	+屏蔽
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.09 ... 0.52 mm ²
额定电流	5 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
接触电阻, 屏蔽	≤100 mΩ
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (屏蔽)	锌压铸 , 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

商业数据

包装尺寸	1
净重	26 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140022737
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552