

## 特点

- **Rapid** 设置时间仅为 5 分钟，只需足够 准确对齐和定位项目的时间
- 完全固化时间为 24 小时
- 双注射器
- 与大多数金属兼容
- 可钻孔、攻丝、机加工和涂漆

## RS Pro 25 ml 黑色注射环氧粘合剂、用于金属

RS 号: 850-962



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 25ml 环氧树脂是一种快速固化的环氧树脂粘合剂，具有出色的强度，可用于大多数情况。通过其双注射器，您将获得完美的混合量，以确保优秀的最终固化效果。一旦环氧树脂在 24 小时后固化，即可进行机械加工、攻丝、钻孔和涂漆。在环氧树脂上涂漆将使其耐磨损、耐腐蚀和耐化学品。

## 一般规格

材料兼容性	金属
颜色	黑色
包装类型	双筒、注射器
封装尺寸	25ml
设置时间	5min
固化时间	24h
化学成分	硫酸钡、双酚 a-（埃皮克洛林水合物）、石灰石、碳酸镁、塔拉克
气味	不重要
物理形式	实心
应用	粘结、密封、涂层

## 机械规格

填料材料	无机
------	----

## 认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



