

CARACTERISTIQUES

- Une unité stable et durable
- Finition chromée pour un nettoyage facile
- Les coins résistants aux éraflures garantissent que le chariot est toujours présentable
- Le cadre tubulaire en acier garantit la résistance et la durabilité
- Idéal pour une utilisation dans les écoles, les bureaux, les magasins, les entrepôts et les ateliers

Chariot en acier 3 tablettes de RS Pro, 725 x 470 mm, 120 kg de charge

RS code commande : 251-922



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation de la gamme RS Pro de chariots, idéale pour le transport d'articles dans les bureaux, les magasins, les entrepôts et bien plus encore. Les chariots robustes sont conçus pour être professionnels dans n'importe quel réglage, ils sont utilisés et offrent une finition chromée facile à nettoyer, ainsi que des coins résistants aux éraflures pour garantir qu'ils sont toujours présentables. Le cadre tubulaire en acier garantit durabilité et résistance, tandis que les étagères en acier pressé offrent une résistance avec une surface antidérapante pour garantir que la charge reste stable pendant le transport. Avec une capacité de charge de 120 kg, un cadre léger et des roues pivotantes sans marquage, ce chariot RS Pro est un investissement idéal qui est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une large gamme d'applications.

Quels sont les autres chariots disponibles dans cette gamme RS Pro ?

Chariot à 2 tablettes 251-918 avec 4 roues

Chariot à 3 tablettes 251-922 avec 4 roues

Caractéristiques

Type	Etagère
Classe de poids	Charge légère
Nombre de niveaux	3
Caractéristiques des roues	2 fixes/2 pivotants, sans marquage
Etagère pliable	Non
Matériau du cadre	Acier
Freins	Non
Applications	Entrepôts, ateliers commerciaux et garages, ateliers ou garages à la maison, restauration et industrie alimentaire, écoles, magasins

Spécifications mécaniques

Capacité de charge	120kg
Diamètre de roue	100mm

Taille d'étagère externe	
Dimension de la plate-forme	725 x 470 mm
Longueur de la plate-forme	470mm

Largeur de la plate-forme	725mm
----------------------------------	-------