

## CARACTERISTIQUES

- Moteur à économie d'énergie
- Fonctionnement silencieux
- Socle en forme de U
- Le matériau est en acier
- Le débit d'air puissant refroidit et ventile rapidement
- Le grand angle gonflant permet une plus grande couverture de pièce

## Ventilateur de sol RS PRO, Ø de lame 450 mm, 3 vitesses, 230 V c.a. avec fiche mâle : type C - fiche européenne

RS code commande : 179-2263



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Le ventilateur de sol haute vitesse de RS PRO fournit un débit d'air de 100 m<sup>3</sup>/min. Il garde des espaces pour se sentir frais pour faciliter le refroidissement. Il est doté de commandes à 3 vitesses et de lames de 18 pouces. Il est doté d'une tension d'alimentation de 230 V c.a. et d'une puissance nominale de 110 W. .

## Caractéristiques

<b>Type de ventilateur</b>	Sol
<b>Débit d'air</b>	70/80/100 m <sup>3</sup> /min
<b>Lame de Span</b>	450mm
<b>Nombre de vitesses</b>	3
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Finition</b>	Chromé
<b>Support ajustable</b>	Non
<b>Fonctions spéciales</b>	Moteur à économie d'énergie, Performances silencieux, Ventilateur 3 en 1 pour créer une puissante large brise de refroidissement
<b>Base antidérapante</b>	Oui
<b>Applications</b>	Commercial, industriel, vente au détail, loisirs, maison

## Spécifications

<b>Source d'alimentation</b>	Alimentation secteur
<b>Tension d'alimentation</b>	230VAC
<b>Type de prise</b>	Fiche mâle européenne de type C.
<b>Consommation électrique</b>	110W
<b>Vitesse</b>	Commutateur rotatif 3 vitesses Vitesse 1 : 7,77 m/s, Vitesse 2 : 8,43 m/s, Vitesse 3 : 9,01m/s

## Homologations

RS Article	Global Description
1792262	18" High Velocity Floor Fan , BS Plug
1792263	18" High Velocity Floor Fan ,VDE Plug

