


## CESOIA PER LAMIERE

### 206 B



- Modello con lame sinistrorse
- Impugnature in PVC

### Dettagli famiglia

| Codice    | L<br>mm | a<br>mm |  Resistenza meccanica lamiera<br>(400 N/mm <sup>2</sup> ) |  Resistenza meccanica lamiera<br>temprata (600 N/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U02060112 | 280     | 46      | 1,5                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                     |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.  
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.