

Standalone 2,5/3,5 inch SATA hard-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min

Product ID: SATDUP11



Met de SATDUP11 standalone harddisk duplicator en -wisser kunt u SATA harde schijven 1-op-1 kopiëren of tegelijkertijd max. 2 SATA harde schijven wissen zonder een hostcomputer.

Het HDD-kopieerapparaat heeft drie standalone schijfduplicatiemodi: Alleen data, Alle partities en Sectorgewijs, biedt een krachtige duplicatie en is getest bij een snelheid tot 14 GB per minuut.

Als een harde-schijf-wisser kan de SATDUP11 tegelijkertijd twee schijven wissen met verschillende modi waaronder Snel wissen, Veilig wissen en Single-Pass/Three-Pass harde schijf overschrijven (DoD), waarbij de wisser 3 keer over de harde schijf loopt om te garanderen dat alle data zijn gewist.

Dankzij het geïntegreerde LCD-scherm en ondersteuning van 2,5 inch en 3,5 inch SATA I/II/III harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD) is de SATDUP11 een gebruikersvriendelijke complete oplossing voor elke applicatie waarbij harde schijven moeten worden gedupliceerd of gewist.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en snel wissen, ondersteunt de SATDUP11 het gebruik van diverse schijfadaptors. De StarTech.com adaptors in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP

mSATA schijven - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De SATDUP11 heeft een hoogwaardige aluminium behuizing en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- IT-beheerders die snel een schijf willen wissen en op andere applicaties willen voorbereiden
- Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit

Features

- Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs van 14 GB/min
- Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
- Mobiel lichtgewicht design
- Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)
- Max. 2 harde schijven wissen met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen

Hardware	Warranty	2 Years	
	Aantal stations	2	
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in	
	Schijftype	SATA	
Prestaties	Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy	
	Duplication Speed	14GBpm	
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven per bay	
	Maximale overdrachtsnelheid	14 GB per minuut	
	Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 3-Pass Erase and Compare	
	Connector(en)	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
	Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter zijn dan de bronschijf. Snelheid van max. 14 GB per minuut werd bereikt in een benchmark-testomgeving; de werkelijke snelheid is afhankelijk van het model en algoritme van de harde schijf en andere factoren. De resultaten zullen variëren.	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Bronschijf voedingsindicator 1 - Activiteitsindicator bronschijf 1 - Foutindicator bronschijf 1 - Voedingsindicator bronschijf 1 - Activiteitsindicator doelschijf 1 - Foutindicator doelschijf 1 - LCD-scherm	
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter	

	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	5A
	Vermogensopname	60
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	20% ~ 80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.1 in [130 mm]
	Gewicht product	12.6 oz [358 g]
	Hoogte product	1.2 in [30 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.1 in [80 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Harddisk duplicator en -wisser
		2 - SATA-kabels
		1 - Universele voedingsadapter
		3 - Regionale voedingskabels (N-A/VK/EU)
		2 - HDD Pad
		1 - Installatie-instructies

Product appearance and specifications are subject to change without notice.