

HALOLINE ECO 400 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Lampade alogene lineari con doppio attacco



Aree applicative

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici

Vantaggi prodotto

- Brillante illuminazione d'accento ECO
- Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard
- Emissioni di CO₂ notevolmente inferiori
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica R_a: 100



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	400.00 W
Tensione nominale	230 V
Potenza di costruzione	400.00 W
Potenza della lampada equivalente	500 W
Fattore di potenza λ	1.00


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	9000 lm
Temperatura di colore	3000 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	9000 lm
Indice di resa cromatica Ra	100
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.80

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0.00 s

Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Lunghezza totale	114.2 mm
Lunghezza	119.6 mm
Bulbo esterno	T12

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h
-------------------------------	--------

Scheda prodotto

Durata caratteristica della lampada	2000 h
Num. cicli di accensione/spegnimento	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	R7s
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Senza mercurio	Sì
Nota a piè pagina solo per prodotto	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357/For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are required

Caratteristiche

Fusibile a intervento rapido	2.0 A
Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Sì

Certificati, Norme, Direttive


Classe di efficienza energetica	C
Consumo di energia	400 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sist. internaz. di cod. delle lampade	HDG-400-230-R7s-114,2
Numero d'ordine	64702 ECO 400W

Distribuzione luminosa

Scheda prodotto



Distribuzione spettrale

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4008321207722	HALOLINE ECO 400 W 230 V R7S	Cartone di spedizione 20	113 mm x 78 mm x 149 mm	1.31 dm ³	328.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.