



中文

参数表

RS Pro LED 15W 防潮灯

RS 库存号 : 145-5910



这款 RS Pro LED 防潮灯有一个光滑的超现代机身，无可见螺丝。
配备有一个快捷固定安装支架，这款灯非常适合家用。



中文

特性

功率	15 瓦
光束角	110°
光强度	540 Lm (流明)
灯型	LED
电压	220V-240V
色温	4000K
操作温度	-20°到+40°C
灯具	LED 芯片