



Statut commercial: Commercialisé



### Principales

|   |  |
|---|--|
| Gamme                                   | TeSys  |
| Nom du produit                          | TeSys LG   |
| Nom abrégé de l'appareil                | LG1K   |
| Fonction produit                        | Démarreur DOL intégré  |
| Fonction de l'appareil                  | Sécurité   |
| Catégorie d'emploi                      | AC-3   |
| Composition de l'appareil               | Disjoncteur<br>Sectionneur<br>Contacteur   |
| Puissance moteur kW                     | 0.37 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz<br>0.75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz<br>1.1 kW à 440 V CA 50/60 Hz           |
| Zone de réglage de protection thermique | 1.6...2.5 A  |
| Tension circuit de commande             | 380/400 V CA 50/60 Hz  |
| Type de commande                        | Poignée rotative arrêt d'urgence rouge<br>Bouton-poussoir démarrage blanc I<br>Bouton-poussoir stop noir O |

### Complémentaires

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câble | 4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut<br>4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur |
| Largeur                  | 175 mm  |
| Hauteur                  | 165 mm  |
| Profondeur               | 165 mm  |
| Poids                    | 0.97 kg   |
| Code de comptabilité     | LG1K  |

### Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Normes                          | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1  |
| Matière                         | Polycarbonate                 |
| Degré de protection IP          | IP55 se conformer à IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK              | IK07 se conformer à IEC 60529 |
| Caractéristique d'environnement | Standard                      |

### Durabilité de l'offre

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium  |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Conforme - depuis 0832 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  |
| Profil environnemental du produit     | Disponible <a href="#">Profil Environnemental Produit</a>  |
| Instructions de fin de vie du produit | Disponible <a href="#">Manuel De Fin De Vie</a>  |

## Garantie contractuelle

---

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|

---