



ITALIANO

Datasheet

6 in Adjustable Spanner with 20mm Jaw Capacity

Numero RS [817-6573](#)



Specifiche:

- Materiale: acciaio al cromo-vanadio (acciaio CR-v 6150) per chiavi regolabili
- Finitura: finitura fosfatata nera, parte della ganaschia lucidata con scala laser con logo
- Durezza: trattamento termico HRC: 40 ~ 48

Contenuto:

1 chiave regolabile a ganaschia larga da 6" (150 mm) con scale metriche laser (lunghezza totale - 155 mm, apertura ganasce massima - 19 mm, peso netto - 130 g)

Note:

Coppia, durezza e spessori conformi allo standard DIN 3117.

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo.