

DCLE34035D1-QW

Niveau laser multilignes 3x360° XR 18V 2Ah Li-Ion - faisceaux verts-télécommandé



5035048834633



Description du produit :

Plage de travail (diamètre) (m) : 70 - 100 avec cellule
Portée télécommande : 100 m
Précision : +/- 3 mm à 10 m
Filetage pour trépied : 3/8" - Support magnétique-pince pour cornière IP54

Fonctionnalités et avantages du produit :

- FACILITE VOTRE TRAVAIL ! Télécommande avec une portée de 100 m pour régler PRÉCISÉMENT les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) ET verticalement (environ 9 cm).
- SÉCURITÉ + : indicateur de chute électronique.
- TRÈS PERFORMANT : nouvelles diodes faisceau vert très haute visibilité 3x360°. 80 m / 100 m avec cellule de détection.
- TRÈS PRÉCIS : possibilité de régler manuellement le laser à gauche/à droite/en haut/en bas.
- Pression courte pour bouger d'un cran. Pression longue pour augmenter la vitesse de 3 crans toutes les 2 secondes.
- PRATIQUE : indicateurs pour vérifier le niveau de charge de la batterie et l'utilisation de la télécommande.
- S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER : 3 niveaux d'intensité lumineuse. Choix du nombre de faisceaux.
- SE FIXE N'IMPORTE OÙ : sur trépied 5/8" - Sur un support magnétique, avec pince/vis pour cornière de rive. Se pose également directement au sol (très stable).
- POSSIBILITÉ FAIRE DES RAMPANTS avec adaptateur de pente.
- Bouton 3 positions : pente manuelle / nivellement automatique / blocage du compensateur.

Specifications techniques :

- Capacité de la batterie [Impérial] : 2 Ah

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Laser (x1)
- Télécommande (x1)
- Batterie 2.0 Ah DCB203 (x1)
- Chargeur DCB107 (x1)
- Support mural (x1)
- Cible (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

DCLE34035D1-QW

Niveau laser multilignes 3x360° XR 18V 2Ah Li-Ion - faisceaux verts-
télécommandé



5035048834633

Produit faisant partie de la série DCLE34035D1

Ref	◆	Titre	◆
DCLE34035D1-QW		Niveau laser multilignes 3x360° XR 18V 2Ah Li-Ion - faisceaux verts- télécommandé	