

8-portars HDMI KVM-switch med 1U-rackfästessats, 4K 60 Hz HDMI 2.0, tryckknapps- och snabbtangentsväxling, 4-portars USB-hubb, OS-oberoende, TAA-kompatibel

Produkt ID: R8AH202-KVM-SWITCH



Med den rackmonterade KVM-switchen 4K 60 Hz kan du växla mellan åtta HDMI-aktiverade datorer, som delar tangentbord, mus, ljud, USB- 2.0-hubb med 4 portar och en 4K 60 Hz HDMI 2.0-monitor. Detta möjliggör enkel hantering av flera system, förbättrad effektivitet i arbetsutrymmet och ökad produktivitet.

Den TAA-kompatibla KVM-switchen med 8 portar är universellt kompatibel, ger kontroll på BIOS-nivå och fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, Windows ARM, macOS, ChromeOS och Linux. Den är också kompatibel med alla hårdvaruplattformar, t.ex. Intel, AMD, Snapdragon/ARM och Apple Silicon.

Säkerställer effektiv och användarvänlig drift för administration av flera servrar med växling via tryckknappar eller snabbtangenter, en ljudsignal för bekräftelse och lysdioder för snabb visuell status för portval.

KVM-switchen erbjuder en utrymmesbesparande lösning för hantering av flera servrar direkt i ett rack. Den innehåller rackmonteringsfästen för installation i 1U rackutrymme i nätverksrack och är kompatibel med 19-tums serverrack som har ett monteringsdjup på 165 mm eller mer. Den uppfyller också ANSI/EIA RS-310-D-standarderna.

Inga kablar medföljer KVM-switchen för att säkerställa att du kan välja de bästa kablarna för din specifika installation. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av HDMI-, USB- och 3,5 mm ljudkablar i olika längder för att passa olika installationsbehov.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

- Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

- USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök:
www.startech.com/connectivity-tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Hantera flera servrar i datacenter från en enda konsol. Det förbättrar utrymmeseffektiviteten och kontrollen
- Övervaka och felsöka hårdvara i flera system i testmiljöer
- Effektivisera åtkomst till olika datorer för att underlätta snabbare incidenthantering och systemövervakning

Funktioner

- 4K 60 HZ KVM-SWITCH: Växla mellan åtta HDMI-aktiverade datorer för att dela ett tangentbord, en mus, 3,5 mm ljud, USB 2.0-hubb (2x fram/2x bak) och en 4K 60 Hz HDMI 2.0-skärm för enkel hantering av flera system och förbättrad effektivitet på arbetsplatsen
- INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA: TAA-kompatibel KVM-switch med 8 portar möjliggör styrning på BIOS-nivå och fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux. Kompatibel med alla hårdvaruplattformar som Intel, AMD, SnapDragon/ARM och Apple Silicon
- FLERA VÄXLINGSALTERNATIV: Säkerställer effektiv och användarvänlig drift för administration av flera servrar med växling via tryckknappar eller snabbtangenter, en ljudsignal för bekräftelse och lysdioder för snabb visuell status för portval
- RACKMONTERBAR: KVM-switch inkluderar rackmonteringsfästen i förpackningen för installation i 1U-rackutrymme i nätverksrack och är kompatibel med ANSI/EIA RS-310-D-standards 19-tums serverrack som har ett monteringsdjup på 165 mm eller mer
- VÅR FÖRDEL: Inkluderar anslutningsverktyg för IT-proffs och IT-helpdesk-team med USB Event

Monitoring för loggning av USB-enhetsanslutningar med tidsstämplar, och Windows Layout för att återställa Windows-platser vid byte av värdar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Audio	Ja
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	HDMI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Nej
Industristandarder	HDMI 2.0
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	HDMI 2.0
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	USB 480 Mbps
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 60 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Analog Stereo - 2 Channel Audio

	HDMI - 5.1 Channel Audio	
Auto Scan	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 seconds	
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon	
Medeltid mellan fel (MTBF)	73 905 timmar	
Kontakt(er)		
Konsolgränssnitt	1 - HDMI	
	4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)	
	1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos	
	1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek M, OD: 5,50, ID: 2,10)	
Värdkontakter	8 - HDMI	
	8 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0	
	8 - 3.5mm Stereo Female 4 pos	
Mjukvara		
OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs	
Indikatorer		
LED-indikatorer	8 - Blinkar grönt: Port är vald Av: Port är inte vald	
Ström		
Strömkälla	AC-adapter medföljer	
Inspänning	100 - 240 AC	
Inström	1A	
Utspänning	12V DC	
Utström	3A	
Polaritet på mittpol	Positiv	
Kontakttyp	M	

	Strömförbrukning	36W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Nickel-plated Zinc
	Produktlängd	11.8 in [30.0 cm]
	Produktbredd	6.5 in [16.4 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
	Produktvikt	3.4 lb [1.5 kg]
Förpackning	Paketets längd	11.3 in [28.8 cm]
	Paketets bredd	17.1 in [43.5 cm]
	Paketets höjd	2.8 in [7.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.0 lb [2.3 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-switch
		1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/ANZ)
		1 - Rackfästessats
		1 - Product Documentation
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.