

产品参数表

规格



扁接线片（铝）- 可联接电缆 240 mm² - 用于 NSX/CVS400..630 - 一组4个

LV432505

主要信息

产品类型	电缆压端子
附件/独立安装部件类别	接线附件
适用范围	ComPacT NSX400 ComPacT NSX630 ComPacT NSX400 DC ComPacT NSX630 DC Easycompact CVS400...630 Fupact Fupact INF Fupact Fupact ISFT
极数	4P
每套数量	一组4个
额定电流 [In]	630 A

补充信息

提供的设备	相间隔板
导线材料	铝
接线能力	接线片1 电缆 240 mm ²

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	5.000 cm
包装1：宽度	15.000 cm
包装1：长度	22.000 cm
包装重量	716.400 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	18
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	13.295 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	7
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	产品中的卤素含量高于限值

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。