

CARATTERISTICHE

- Può essere utilizzato per il trasporto di oggetti fino a 350kgs
- Rivestimento a polvere per una maggiore resistenza e durata
- Il telaio in acciaio completamente saldato assicura resistenza e durata
- Il telaio in acciaio completamente saldato assicura resistenza e durata
- Ideale per l'uso in scuole, uffici, negozi, magazzini e officine

Carrello per vassoio in acciaio a 3 ripiani RS Pro 350kg, carico 500 x 900mm

Codice RS: 251-845



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Gamma di carrelli RS Pro per impieghi pesanti, ideale per il trasporto di articoli in uffici, negozi, magazzini e molto altro ancora. I robusti carrelli sono progettati per sembrare professionali in qualsiasi ambiente in cui vengono utilizzati e offrono una finitura verniciata a polvere blu che è facile da tenere pulito, pratico quando in uso in ambienti industriali. Il telaio in acciaio completamente saldato assicura durata e resistenza, mentre i ripiani a labbro offrono stabilità agli articoli conservati non cadono durante lo spostamento del carrello. Con una capacità di carico di 350kg, un telaio per impieghi pesanti, due ruote ammortizzate fisse e due girevoli in gomma, questo carrello RS Pro è un investimento ideale che è abbastanza versatile da essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni.

Quali altri carrelli sono disponibili in questa gamma RS Pro?

251-839 Carrello a 3 ripiani con 4 ruote, 860mm x 500mm x 1050mm

251-845 Carrello a 3 ripiani con 4 ruote, 1160mm x 500mm x 1050mm

Specifiche generali

Tipo	Vassoio
Classe di peso	Per impieghi gravosi
Numero di livelli	3
Tipo di ruota	Cuscino
Caratteristiche delle ruote	2 fisse/2 orientabili
Ripiano pieghevole	No
Materiale del telaio	Acciaio
Materiale ruota	Gomma
Freni	No
Applicazioni	Magazzini, officine commerciali e garage, officine o garage a casa, industria alimentare e del catering, scuole, negozi

Specifiche meccaniche

Capacità di carico	350kg
Diametro ruota	160mm

Dimensioni carrello	
Dimensione	1160mm x 500mm x 1050mm
Profondità	1050mm
Larghezza	500mm
Altezza	1160mm

Dimensioni ripiano esterno	
Dimensione piattaforma	500mm x 900mm
Lunghezza piattaforma	500mm
Larghezza piattaforma	900mm

Product Description	H x W x D (mm)	Trays/Shelves W x D (mm)	Wheels (Ømm)	Shelf Heights from Floor Level (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No.
3 Tier Tray Trolley- Large	1160 x 500 x 1050	500 x 900	160	255 / 705 / 1160	350	251-845