

BV.FC2 Caisse à roulette étanche - L 627 mm**Description :**

- Polypropylène injecté haute densité résistant à des conditions extrêmes d'utilisation. Compatible usage militaire, aéronautique...
- Totalement hermétique et résistant aux chocs, poussières et liquides industriels.
- Plusieurs points de cadenassage disponibles.
- Axes de charnières en acier inoxydable.
- Fermoirs et joint d'étanchéité sans jeu.
- Résiste aux différences de pression. Valve de dépressurisation manuelle.
- Poignée conçue pour un confort maximal.
- Tolérance de température : -33°/+90°.
- Poignée télescopique et poignées sur les côtés pour une plus grande facilité d'utilisation.
- Empilable.
- Plaque d'identification personnalisable.
- Dimensions intérieures (LxlxP) : 538x405x250 mm.
- Dimensions extérieures (LxlxP) : 627x475x292 mm.