



## Krimpkous met lijm - lengten van 1,2 meter


- TA32 - dunwandig, 3:1 krimpverhouding

- TA42 - dunwandig, 4:1 krimpverhouding

TA32/TA42 is ontwikkeld voor het afdichten tegen omgevingsinvloeden en elektrische isolatie van aftakkingen, verbindingen en componenten.

### Hoofdkenmerken

- dunwandige krimpkous met lijmlaag
- goede vlamvertragende eigenschappen
- buitenzijde voldoet aan UL224



TA32 en TA42, UL-goedgekeurde krimpkous met lijmlaag. Leverbaar in 3:1 en 4:1 krimpverhouding.

Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +125 °C
<b>Minimale krimptemperatuur</b>	+110 °C
<b>Smeltpunt lijm</b>	+110 °C
<b>Lengtekrimp</b>	-15 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	15 kV / mm volgens IEC 684 P2
<b>Brandbaarheid</b>	UL224
<b>Certificering</b>	CSA, SAE - AMS - DTL-23053/4 Class 3, UL224 125 °C 600 V



Krimpkous 3:1 met lijmlaag



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Krimpverhouding	Artikelnr.
TA32-3/1	3,2	0,6	0,95	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-30300
TA32 4.5/1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-30450
TA32-6/2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-30600
TA32-9/3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-30900
TA32-12/4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	zwart (BK)	3:1	318-34000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



### Krimpkous met lijm - lengten van 1,2 meter

- TA42 - dunwandig, 4:1 krimpverhouding



Krimpkous 4:1 met lijmlaag

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Krimpverhouding	Artikelnr.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,25	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,55	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-45200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

### Krimpkous tot 4:1 - lengten van 1 meter

- MA47 - middelwandig met lijmlaag
- MU47 - middelwandig zonder lijmlaag

Geschikt voor het isoleren en beschermen van laagspanningskabels, ook in ondergrondse toepassingen.

#### Hoofdkenmerken

- middelwandige krimpkous met goede isolatiewaarden
- voor zowel boven- als ondergrondse applicaties
- beschermt aftakkingen en verbindingen in het laagspanningsbereik
- thermoplastische lijmlaag aan de binnenzijde
- beschermt na krimpen tegen vocht en andere omgevingsinvloeden



Middelwandige krimpkous - met of zonder lijmlaag.

**Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!**

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	tot 4:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +110 °C
<b>Minimale krimptemperatuur</b>	+120 °C
<b>Smeltpunt lijm</b>	+85 °C
<b>Lengtekrimp</b>	-10 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	20 kV / mm
<b>Brandbaarheid</b>	niet vlamvertragend
<b>Isolatieklasse</b>	A (VDE 0530)

