

## 特点

- 符合 DIN933 标准
- 8 级-8 高强度钢
- 亮镀锌和无色钝化
- 以聚丙烯箱供货，带铰接盖

## 1165 件装钢螺钉 / 螺栓套件， M10 ， M12 ， M4 ， M5 ， M6 ， M8

RS 库存号： 278-118



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

这些高质量六角头紧定螺钉由深受 RS PRO 品牌提供、特别适用于多种应用。8.8 级六角套筒紧定螺钉是全螺纹紧固件、用于可靠固定相关尺寸的螺母。凹头紧定螺钉用于将多种材料连接在一起、适合在干燥、室内环境中使用。

## 一般规格

件数	1165
螺钉 / 螺栓类型	固定螺丝
驱动器类型	六角套筒
套件内装物品	1165 紧定螺钉，以聚丙烯箱供货，带铰接盖
等级	8.8
应用	机械、木材加工、建筑

## 机械规格

螺钉 / 螺栓长度	10mm 至 50mm
螺纹尺寸	M10, M12, M4, M5, M6, M8
材料	钢
表面	亮镀锌，无色钝化
螺钉 / 螺栓最长	50mm
螺钉 / 螺栓长度最短	10mm
规格	din 933

Kit Contents									
Thread Size	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	Nuts
M4	10	50	16	50	25	40	-	-	140
M5	12	50	16	50	30	40	-	-	140
M6	16	50	20	40	25	30	-	-	120
M8	12	20	24	25	40	40	40	20	124
M10	20	10	25	16	50	12	-	-	38
M12	20	10	30	10	50	10	-	-	30

