

## R 15-7+E-ISK-BU



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 007 3101
规格	R 15-7+E-ISK-BU
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09150073101">https://harting.com/09150073101</a>

### 标识

类别	插芯
系列	R 15

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	7
详细资料	用于热塑性上壳/底座

### 技术参数

额定电流	10 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
额定电压符合CSA	600 V
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )

## 材料特性

材料阻燃性等级符合 UL 94	HB
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	0.287 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140022706
eCl@ss	27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM	EC003557
UNSPSC 24.0	39121421