

WP-SPIRAL PVC C 17 - 保护软管

3240851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240851>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保护软管，标识材料: PVC，钨丝: PVC 带护套的弹簧钢，抗紫外线: 否，柔性，保护等级: IP68，颜色: 灰色，内径: 13 mm，总长度: 10 m

商业数据

订货号	3240851
包装单位	10 m
最小订货量	10 m
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码592 (C-3-2019)
GTIN	4046356736770
单件重量（含包装）	1,290 g
单件重量（不含包装）	1,290 g
原产地	DE

技术数据

说明

操作注意事项	保护软管长度在伸展状态下测量；长度公差±5%
--------	------------------------

产品属性

产品类型	保护软管
拉伸强度 GRP	100 N

尺寸

外部尺寸	
外径	17 mm
内部尺寸	
内径	13 mm

材料规格

标识材料	PVC
标识材料 线圈	PVC (带护套的弹簧钢)
材质	不含硅树脂与镉

电缆/电线

弯曲半径，动态	35 mm
弯曲半径，静态	13 mm
拉伸强度	100 N
无卤素	否

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP68
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C
抗UV辐射	否
短期温度	100 °C

WP-SPIRAL PVC C 17 - 保护软管



3240851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240851>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240851>



VDE绘图认证

WP-SPIRAL PVC C 17 - 保护软管



3240851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240851>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-SPIRAL PVC C 17 - 保护软管



3240851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240851>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn