

特点

- 易于安装
- 独特的 3 年保修
- 价格合理
- 安装 - 表面
- IP65 等级 - 防尘和防喷水
- 可在室内和室外安装
- 天花板和墙壁安装
- 至少 3 小时应急持续时间
- 独立密封电池

led 应急照明 2 x 0.5 w

RS 号: 146-8981



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

多用途、细长形隔板灯具提供应急照明解决方案，可快速简单地安装并最大程度地减少维护。适合多种应用，包括办公室、酒店、酒吧和咖啡馆。通过添加全面图例标贴或夹式图例板，该配件可以用作背光或边缘光标志。

一般规格

灯类型	2 x 0.5w led (= 1W led)
轻质款式	隔板
维护	未维护
图例	完整面图例贴纸或夹式图例板。
材料	聚碳酸酯
持续时间	最小 3h
随附灯	是的
应用	办公建筑和住宅、酒店、零售和购物、医院、教育、公共行政、工业

电气规格

功率	2 x 0.5w
额定电压	220V 至 240 v 交流

机械规格

长度	240mm
宽度	115mm
接头类型	隔板
重量	0.6kg

操作环境规格

环境温度	0°C 至 40°C
------	------------


保护类别

ip 等级	IP65
-------	------

认证

合规性 / 认证	CE
----------	----





Spacing table

Mounting height (m)	— —	— —	— —	— —	— —
2.00	2.49	6.57	6.92	7.19	2.57
2.50	2.50	6.93	7.17	7.34	2.56
3.00	2.39	7.11	7.28	7.40	2.43
3.50	2.14	7.12	7.22	7.32	2.17
4.00	1.68	6.96	6.99	7.07	1.72