

RF-12S1N8AWB00 - 设备连接器 板前安装



1607830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板前安装，直头，螺钉锁紧，M23，位数: 12，触点类型: 孔式插头，轴向O型圈，屏蔽: 有，位数: 12，接线方式: 压接，系列: RF

优势

- 防护等级高，可在现场安全使用
- 连接器可以灵活地现场组装
- 持续的EMC保护，是工业环境中的可靠连接解决方案
- 压接连接：防振和耐高温组装

商业数据

订货号	1607830
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ABRAGL
产品关键代码	ABRAGL
目录页面	页码112 (C-2-2019)
GTIN	4046356174893
单件重量（含包装）	30.1 g
单件重量（不含包装）	28.41 g
原产地	DE

RF-12S1N8AWB00 - 设备连接器 板前安装



1607830
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

技术数据

说明

订货信息:	单独订购Ø0.1 mm压接插针
-------	-----------------

安装

安装类型	板前安装/方形法兰 4x Ø 3,2 mm
组装说明	4x Ø 3,2 mm

产品属性

产品类型	圆形连接器（设备侧）
系列	RF
应用	信号
	信号
位数	12
连接图表	12
屏蔽	有
编码	N
螺纹类型	M23

材料规格

密封材料	FPM
壳体材料	车削部分：铜锌合金 (CuZn) , 压铸部分：锌 (GD-Zn)
绝缘材料	PA 6.6
密封圈和O型圈	FPM

电气特性

触点

接点直径	1 mm
最大电流	8 A
额定电压 U _N	48 V AC 74 V DC
过电压等级	III
污染等级	3
额定浪涌电压	1.5 kV

连接数据

导线连接

连接方式	压接
触点类型	孔式插头

连接器

类型	直头
旋转方向	标准

RF-12S1N8AWB00 - 设备连接器 板前安装



1607830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

环境和真实条件

环境条件


保护等级	IP67
环境温度（运行）	-20 °C ... 125 °C
海拔	2000 m

1607830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>


图纸

尺寸图



安装尺寸

尺寸图




尺寸图

1607830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

示意图



针位编号（插拔侧视图），标准孔式连接器

RF-12S1N8AWB00 - 设备连接器 板前安装



1607830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

 cUL认证 认证ID: E153698-20090723				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	48 V	5 A	20	-

 UL认证 认证ID: E153698-20090723				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	48 V	5 A	20	-

RF-12S1N8AWB00 - 设备连接器 板前安装



1607830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-12S1N8AWB00 - 设备连接器 板前安装



1607830
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607830>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn