

# Fiche produit

## Caractéristiques

# KAD1H

Harmony - tête de manoeuvre - 60x60mm - noir - crosse noire - marquage à graver

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Harmony Series K
Fonction produit	Tête de commutateur à came
Nom de composant	KAD
Compatibilité produit	Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par-trou Ø 22 mm
Type de tête du contrôleur à came	Avec plastron 60 x 60 mm
Type d'unité de commande	Noir poignée, longueur = 42 mm
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Avec noir mat marquage

### Complémentaires

Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Largeur hors tout CAO	60 mm
Hauteur hors tout CAO	60 mm
Profondeur hors tout CAO	77 mm
Longueur	42 mm
Poids	0.053 kg
Code de comptabilité	KAD

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn se conformer à IEC 68-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn, 10...150 Hz se conformer à IEC 68-2-6
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 529 IP65 se conformer à NF C 20-010

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------