

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ZCP - corps interrupteur de position - 1NC+1NC - brusque - M12

ZCP29M12

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

<b>Gamme de produit</b>	Fins de course Telemecanique XC Standard
<b>Nom de gamme</b>	Universal
<b>Type de produit ou équipement</b>	Corps d'interrupteur de position
<b>Nom de l'appareil</b>	ZCP
<b>Conception</b>	Compact
<b>Type de carter</b>	Fixe
<b>Tête à associer</b>	ZCE13 ZCE09 ZCE62 ZCEH0 ZCE10 ZCE11 ZCE27 ZCE28 ZCE24 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE21 ZCE14 ZCEH2 ZCE06 ZCE05 ZCE29 ZCE67 ZCE02 ZCE08 ZCE66 ZCE07
<b>Matière du corps</b>	Plastique
<b>Nombre de pôles</b>	2
<b>Description des contacts</b>	2 "O"
<b>Fonctionnement des contacts</b>	À action brusque
<b>Complémentaires</b>	
<b>Raccordement électrique</b>	Connecteur mâle M12, 4 broches
<b>Forme d'isolation entre contacts</b>	Zb
<b>Matière des contacts</b>	Contacts plaqués argent
<b>Ouverture positive</b>	Avec
<b>Vitesse d'attaque minimale</b>	0,01 m/min
<b>Désignation code des contacts</b>	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A

<b>[Ui] tension assignée d'isolement</b>	300 V se conformer à UL 508
<b>Résistance maximale entre bornes</b>	25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
<b>[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs</b>	6 kV se conformer à CEI 60947-1
<b>Protection contre les courts-circuits</b>	10 A cartouche fusible, type gG
<b>[Ie] courant assigné d'emploi</b>	3 A à 240 V, AC-15 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
<b>[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe</b>	3 A
<b>Durée de vie électrique</b>	5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
<b>Largeur</b>	31 mm
<b>Hauteur</b>	65 mm
<b>Profondeur</b>	30 mm
<b>Poids du produit</b>	0,07 kg

## Environnement

<b>Accessoires associés</b>	XCKD
<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...70 °C

## Emballage

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Package 1 Length</b>	10,0 cm
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 2 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Height</b>	15,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	5,846 kg
<b>Package 1 Width</b>	3,9 cm
<b>Package 1 Height</b>	3,3 cm
<b>Package 1 Weight</b>	70,0 g
<b>Number of Units in Package 2</b>	77
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Profil de circularité</b>	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois