

CARACTERISTIQUES

- Pinces en acier au chrome-vanadium
- Pinces multiprises puissantes et robustes
- Pinces autobloquantes avec action antidérapante
- Profil de mâchoire étroit
- Poignées antidérapantes et mâchoires durcies

Pinces multiprises RS Pro 250 mm

RS code commande : 668-5900



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces pinces utilitaires ajustables de RS Pro sont un complément essentiel pour les professionnels et les passionnés. La conception antidérapante permet une prise ferme et ajustable sur divers types de tuyaux et de fixations. La poignée est même dotée de huit positions de réglage avec une capacité d'ouverture de mâchoire de 28 mm pour une polyvalence maximale.

Caractéristiques

Type de pince	Pinces multiprises
Matériau	Acier au chrome-vanadium pour le placage Poignée à trempage simple en PVC
Finition	Finition noire au phosphate avec finition entièrement polie pour les pinces de couleur rouge Poignées
Contenu du kit	1 pince pour pompe à eau à effet de levier élevé 10" (250 mm) avec poignée en trempage rouge (PVC)
Applications	Mécaniciens, plombiers, techniciens de maintenance

Spécifications mécaniques

Longueur totale	250.0mm
Dureté	Traité à chaud jusqu'à HRC 58~60 (bord de coupe) Traité à chaud jusqu'à HRC 44~48 (poignée) Traité à chaud jusqu'à HRC 30~48 (joint)

