

DCE0825D1G-QW

Niveau laser croix + 5 points XR 12V 2Ah Li-Ion - faisceaux verts



5035048666913

Description du produit :

Plage de travail (m) : 15Couleur du faisceau : vertPrécision : +/- 3 mm à 10 m



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Pack de batteries XR 10,8 V compris
- Portée : points = 30 m, lignes = 20 m
- Indicateur de charge de batterie
- Projette des lignes horizontales et verticales + 5 points individuels
- Ligne croisée prévoit une portée angulaire de 150°
- Faisceau horizontal à l'arrière pour des mises à niveau supplémentaires
- Support magnétique intégré qui permet au laser d'être monté directement sur le rail métallique pour assurer des projections précises tout autour
- Mode à impulsion pour une utilisation avec un détecteur jusqu'à 50 m
- Design durable et résistance grâce à l'indice de protection IP65 (étanchéité à la poussière et à l'eau) - test de chute 1,5 m
- Blocage du compensateur : protection du mécanisme interne du laser lors du transport
- Base pivotante intégrée avec filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied

Specifications techniques :

- Portée de travail avec détecteur - diamètre : 50 m
- Portée : 30 m
- Voltage de la batterie : 12 V

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Coffret TSTAK (x1)
- Batterie 12V / 2Ah (x1)
- Chargeur (x1)
- Cible (x1)
- Lunettes de lecture (x1)
- Support de plafond (x1)

