

USB-C Multiport laptop adapter - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - zilver & wit

Product ID: DKT30CHPDW



Deze slanke USB-C multiportadapter met HDMI combineert de capaciteit van drie adapters met één functie, tot een draagbaar dockingstation voor uw laptop. U krijgt het gemak van een USB-C naar USB-adapter, USB-C naar Ethernet-adapter en USB-C 4K HDMI-adapter allemaal in één draagbare oplossing.

En, met ondersteuning voor 60W USB Power Delivery 2.0 voedt en laadt uw laptop tegelijkertijd.

Maak een krachtig werkstation

Met de veelzijdige USB-C adapter kunt u bijna overal een werkstation met dubbele monitor maken, met 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-output met 30 Hz vernieuwingsfrequentie en audio, twee USB 3.0 poorten en een Gigabit Ethernet-poort, met ondersteuning voor USB Power Delivery 2.0.

De Gigabit Ethernet-poort met ondersteuning voor Wake-on LAN (WOL), jumbo frames, VLAN-tagging, en energie-efficiënt Ethernet zorgt voor betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang. Bovendien kunt u, met twee extra USB 3.0 poorten (USB Type-A), uw randapparaten aansluiten, zoals uw muis en/of flashdrive.

Ontworpen voor eenvoudige mobiliteit

Ideaal voor mobiel gebruik: de compacte **multiportadapter** ondersteunt **USB** Power Delivery 2.0 (PD 2.0), zodat u de **USB-C** voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de adapter te voeden. De adapter heeft ook een geïntegreerde extra lange USB-C kabel, voor extra flexibiliteit in verbinding met uw laptop, waardoor u één kabel minder hoeft mee te nemen.

Het voordeel van StarTech.com voor dockingstations

- **Maximale compatibiliteit** - StarTech.com heeft een dockingstation voor ieder besturingssysteem, laptopmerk en elke verbinding

-

Krijg meer en sneller voor elkaar - Meer poorten en schermen maximaliseren connectiviteit en productiviteit voor de eindgebruiker

-

Snelle installatie - Elimineer tijdsverspillende installatie en voorkom frustratie van eindgebruikers

-

IT-klassekwaliteit - IT-profs overal ter wereld vertrouwen onze strenge interne producttests, robuuste naleving en levenslange technische ondersteuning

De DKT30CHPDW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- De draagbare adapter, in zilver en wit, is de perfecte accessoire voor uw MacBook Pro, MacBook, Chromebook of andere met USB C uitgevoerde laptop, en voegt 4K video, GbE en twee USB 3.0 poorten toe
- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent

Features

- Voeg 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-video-, twee USB 3.0 poorten en een Gigabit Ethernet-poort toe aan uw Windows of MacBook-laptop
- Voed tegelijk de TAA-compatibele adapter en uw laptop, via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB Power Delivery 2.0)
- Extra lange (25 cm) aangesloten USB-C kabel zorgt voor grotere verbindingsflexibiliteit
- Met twee USB Type-A poorten kunt u uw bestaande apparaten aansluiten (neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten)
- Compatibel met Thunderbolt 3-poort, ondersteunt DP Alt Mode

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K ondersteuning	Ja	
	Bus type	USB-C	
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179	
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1	
	Ondersteunde schermen	1	
	Snellaadpoort(en)	Nee	
Prestaties	Auto MDIX	Ja	
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps	
	Full duplex ondersteuning	Ja	
	Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz	
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	
		Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 tot 10.14 Chrome OS™	
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

System- en kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2 in [51 mm]
	Gewicht product	2.3 oz [64 g]
	Hoogte product	0.6 in [16 mm]
	Kabellengte	9.8 in [250 mm]
	Kleur	Zilver & wit
	Lengte product	3.8 in [96 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [193 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C multiport adapter
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.