

Données techniques


WS81118

Rondelle de butée



Roulement à aiguilles, butées à aiguilles, bague intérieure

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS	90 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS	120 mm
B - Epaisseur bague	6,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Poids rondelle d'appui WS	0,25 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
---	-----------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

PERFORMANCE PRODUIT

Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K
--	-----------

