

Caractéristiques

- IP67
- Joint torique en
- Précâblé avec un câble partiellement dénudé de 100, 200, 300 ou 400 mm
- Fiches mâles et femelles droites
- Versions 4, 5, 8 et

Support DE PANNEAU AVANT FEMELLE M12 de RS Pro Connecteur 5 BROCHES 500 MM CABLE PVC

RS code commande
2055974



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit**Connecteurs à montage sur panneau M12 de RS PRO**

Une sélection de connecteurs cylindriques M12 de RS PRO conçus pour le montage sur panneau. Les connecteurs de type capteur sont équipés d'une interface fileté M12 et d'un codage A standard empêchant les erreurs d'accouplement. Aisément préaccordée avec des fils partiellement dénudés, la gamme RS PRO est facile à intégrer dans n'importe quelle application d'automatisation ou de capteur. Avec un indice de protection IP67, les connecteurs à montage sur panneau de RS PRO sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles qui exigent une solution de connexion plus robuste.

Caractéristiques et avantages

- IP67
- Joint torique en néoprène
- Support de contact en nylon 66
- Ecrou de serrage PG9
- Précâblé avec un câble partiellement dénudé de 100, 200, 300 ou 400 mm
- Fiches mâles et femelles droites
- Versions 4, 5, 8 et 12 pôles

Applications

La série de connecteurs à montage sur panneau M12 de RS PRO est généralement utilisée dans les applications industrielles. Ils sont généralement utilisés lors de la connexion aux capteurs et aux actionneurs. Certains domaines les plus courants sont :

- Instrumentation
- Contrôle de processus
- Robotique
- Lignes d'assemblage
- Automatisation en usine
- Automatisation industrielle

Caractéristiques générales

Tension de fonctionnement nominale	60 V
Intensité nominale	4 A
Résistance d'isolation	> = 100 MΩ
Plage de températures	-25 °C... +75 °C.
Montage	Avant (M12 x 1)
Codage	A-Codé

Spécifications de matériau

Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Contact	Cu-Zn
Placage de contact	Doré
Support de contact	Nylon 66
Joint torique	Néoprène
Pôle	5
Ecrou de serrage	PG9

Spécifications des câbles

Longueur de câble-L	500mm
Section transversale du fil	0,34 mm ²
Type de câble	PVC
Terminaison	Partiellement dénudé

Catégorie de protection



Indice de protection	IP67
----------------------	------

Informations supplémentaires

Numéro de tarif personnalisé	85369090
------------------------------	----------

Produits similaires

Code commande	Marque	Nom du produit	Attribut 1	Attribut 2
144-7601	RS Pro.	Montage sur panneau avant femelle M12 avec câble de 100 mm	Type de câble de connecteur à montage sur panneau M12	Panneau avant M12 Câble femelle 5 broches 500 mm à montage



Toutes les dimensions
sont en mm.