



### Koppelingen voor metalen bescherm slang met coating

- PCS-FM niet-draaiend buitendraad, IP54

Star buitendraad, messing vernikkeld.

#### Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling, voorzien van buitendraad
- zorgt voor goede borging van de slang
- kan met contraoer worden geborgd



HelaGuard PCS-FM star, buitendraad, IP54.

<b>MATERIAAL</b>	messing vernikkeld
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-100 °C tot +300 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS10-FM-PG7	10	-	PG7	5,6	21,0	13	8,0	10 st.	metaal (ML)	166-31010
PCS10-FM-M12	10	M12	-	5,6	21,0	13	8,0	10 st.	metaal (ML)	166-31000
PCS12-FM-PG9	12	-	PG9	8,5	23,0	17	8,0	10 st.	metaal (ML)	166-31011
PCS12-FM-M16	12	M16	-	8,5	23,0	17	8,0	10 st.	metaal (ML)	166-31001
PCS16-FM-PG11	16	-	PG11	11,5	25,0	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31012
PCS16-FM-M16	16	M16	-	11,5	25,0	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	-	11,5	25,0	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31003
PCS20-FM-PG16	20	-	PG16	15,3	26,3	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31014
PCS20-FM-M20	20	M20	-	15,3	26,3	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31004
PCS25-FM-PG21	25	-	PG21	19,1	32,5	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-31015
PCS25-FM-M25	25	M25	-	19,1	32,5	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31005
PCS32-FM-PG29	32	-	PG29	26,2	36,8	38	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-31016
PCS32-FM-M32	32	M32	-	26,2	36,8	36	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-31006
PCS40-FM-PG36	40	-	PG36	34,2	39,0	48	14,0	2 st.	metaal (ML)	166-31017
PCS40-FM-M40	40	M40	-	34,6	39,0	48	14,0	2 st.	metaal (ML)	166-31007
PCS50-FM-PG42	50	-	PG42	44,8	42,0	58	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-31018
PCS50-FM-M50	50	M50	-	44,7	42,0	58	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	-	54,5	50,0	70	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	-	66,5	60,0	84	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-31019

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.