

## Gants en nitrile bleu avec surface texturée en relief, offrant une bonne prise sur les surfaces humides, sèches et huileuses.

- Forte adhérence :** grâce à la surface Mega Texture, les gants jetables MICROFLEX® 93-283 offrent une adhérence sûre, pour la manipulation d'objets mouillés, huileux ou gras.
- Résistance à la déchirure :** l'épaisseur de 0,2 mm/8 mil de ces gants en nitrile augmente leur résistance à la déchirure.
- Conformité de la manipulation des aliments :** Certifiés comme gants de manutention alimentaire, ces gants sont idéaux pour une large gamme d'applications de manutention alimentaire.
- Idéal pour une double mise en place :** Leur coupe généreuse permet de les porter confortablement sur des gants thermiques ou anti-coupures.
- Protection élargie :** Une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet est assurée par une manchette élargie.
- Protection spécialisée :** Certifiés EN 374 Type B pour la résistance aux produits chimiques, les gants MICROFLEX® Mega Texture 93-283 assurent une protection contre les éclaboussures légères de produits chimiques.



### Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Nettoyage et entretien
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie chimique

Remarques

### Recommandé pour

- Conditionnement et étiquetage
- Manipulation d'aliments surgelés
- Nettoyage, entretien et maintenance
- Manipulation de produits chimiques
- Résistance aux projections chimiques
- Préhension améliorée en milieu humide
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Manipulation de pièces usinées légèrement huileuses
- Entretien de sites et de machines
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Utilisation comme sous-gant dans les applications de double gantage
- Entretien de véhicules

# FICHE TECHNIQUE

	<b>Fiche Produit</b>
<b>Matériaux</b>	Nitrile
<b>Surface externe du gant</b>	Finition diamants en relief
<b>Normes de contrôle</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certification produit</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 2023/2006, EU Food Contact Approved, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA
<b>Vue d'ensemble du conditionnement</b>	50 gants par distributeur ; Carton de 10 distributeurs ; 500 gants par boîte ; 2XL et 3XL : 44 gants par distributeur ; 440 gants par carton
<b>Consignes de conservation</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
<b>Pays d'origine</b>	Thaïlande
<b>Segmentation des produits</b>	Risque élevé
<b>Antistatique</b>	Oui EN1149
<b>Sans silicone</b>	Non
<b>Accélérateurs chimiques de vulcanisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiocarbamate de zinc</li> </ul> <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p>

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	<b>Valeurs types</b>	<b>Méthode d'essai</b>	
Longueur (mm/pouces)	300	ASTM D3767,EN 420	
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	ASTM D5151,EN 374-2	
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.20/ 7.9	ASTM D3767,EN 420	
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.24/ 9.4	ASTM D3767,EN 420	
<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>		<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Résistance ultime à la traction (MPa)	25	23	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	500	400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	>6	>6	EN 455-2

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
<b>Code produit</b>	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	92383120

## Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

