

Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 2x 2,4 A

Product ID: ST93007U2C



Ce hub USB 3.0 à 7 ports fonctionne comme un hub de données classique pour votre ordinateur, et propose une station de charge à deux ports pour vos appareils mobiles. Il est maintenant facile d'ajouter sept ports USB 3.0 et deux ports de charge rapide de 2,4 A à votre MacBook, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau. Voici l'accessoire indispensable à la maison, au travail ou dans les espaces de bureau partagés.

Chargez rapidement votre Android™, votre iPad et votre iPhone

Les deux ports dédiés à la charge (Dedicated Charge Ports) de 2,4 A chargent rapidement vos smartphones, vos tablettes et autres appareils alimentés par USB. Pour faciliter et accélérer l'opération, les ports de charge sont situés sur le dessus du hub.

Les ports de charge et de données fonctionnent en même temps. Vous pourrez donc charger rapidement vos appareils mobiles tout en continuant d'utiliser vos périphériques USB 3.0. Le hub charge également des appareils lorsque votre ordinateur est déconnecté, en mode veille ou éteint.

Augmentez la connectivité de votre ordinateur

Augmentez votre productivité en ajoutant sept ports USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1) à votre poste de travail. Grâce à ses vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s, le hub est idéal pour les appareils à large bande passante comme des disques durs externes, des imprimantes, des scanners, des webcams haute résolution, des caméras vidéo, etc.

Conçu pour une utilisation facile

Ce hub USB 3.0 est l'accessoire parfait pour votre ordinateur portable ou de bureau. Peu encombrant, il se fera discret sur votre bureau. Et grâce à l'espace laissé entre chaque port USB, rien de plus facile que de brancher et débrancher les appareils que vous utilisez le plus. En outre, il se configure en quelques secondes, sans pilote d'installation.

Le modèle ST93007U2C bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisez-le comme station de charge à deux ports ou comme hub de données à la maison, au bureau et dans les espaces de bureau partagés
- Chargez rapidement vos appareils mobiles tout en augmentant la connectivité de votre ordinateur
- Facilitez l'accès aux ports USB

Features

- Chargez rapidement vos smartphones et vos tablettes sur les deux ports USB de charge rapide de 2,4 A
- Branchez plusieurs appareils USB à votre ordinateur portable ou de bureau en ajoutant sept ports USB 3.0
- Chargez toute une gamme d'appareils mobiles, y compris Apple et Samsung Galaxy, avec prise en charge des spécifications de charge de pile USB 1.2
- Format élégant et compact
- Utilisez en même temps les ports du hub et les ports de charge rapide
- Compatibilité multiplateforme universelle, sans aucun pilote supplémentaire requis
- Débit SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s
- Bouton d'alimentation démarrer/arrêter intégré
- Compatible plug-and-play et échange à chaud
- Indicateurs à LED du statut des ports
- Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x

| | | |
|--|---|--|
| Matériel | Warranty | 2 Years |
| | Connexion hôte USB-C | Non |
| | ID du chipset | VIA/VLI - VL812 |
| | Interface | USB 3.0 |
| | Nombre de ports | 7 |
| | Normes de l'industrie | Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1 |
| | Port(s) à charge rapide | Oui |
| | Port(s) appareil USB-C | Non |
| | Type de bus | USB 3.0 |
| | Performance | Type et débit |
| Vitesse max. de transfert de données | | 5 Gb/s |
| Connecteur(s) | Types de connecteur | 7 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 2 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle |
| | | |
| Logiciel | Compatibilité système d'exploitation | OS Independent; No additional drivers or software required |
| Notes spéciales / Configuration | Configurations du système et du câblage | Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre L'adaptateur d'alimentation inclus doit être branché au hub |
| | Remarque | La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance |
| Indicateurs | Indicateurs lumineux | 7 - Statut du port (bleu) 2 - Statut du port de charge (bleu) |
| | | |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| | Center Tip Polarity | Positif |
| | Consommation électrique | 48 |
| | Courant de sortie | 4 A |
| | Courant d'entrée | 1.0 A |
| | Tension de sortie | 12 DC |
| | Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC |
| | Type de prise | M |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 10 % ~ 90 % (sans condensation) |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| | Hauteur du produit | 1 in [25 mm] |
| | Largeur du produit | 2.4 in [60 mm] |
| | Longueur du produit | 7.9 in [200 mm] |
| | Poids du produit | 4.7 oz [134 g] |
| | Type | Desktop |
| | Type de boîtier | Plastique |
| Informations d'emballage | Poids brut | 30.7 oz [870 g] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Hub USB 3.0 à 7 ports + ports dédiés à la charge de 2,4 A |
| | | 1 - Câble hôte USB 3.0 |
| | | 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU) |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.