

WP-SC BRASS 10 - 电缆保护端套管

3241065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241065>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆保护端套管，标识材料: 铜镀镍，颜色: 银色，内径: 8.5 mm



商业数据

订货号	3241065
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码597 (C-3-2019)
GTIN	4046356711876
单件重量（含包装）	1.632 g
单件重量（不含包装）	1.632 g
原产地	DE

WP-SC BRASS 10 - 电缆保护端套管



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241065>

技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
------	-----

尺寸

直径	10 mm
----	-------

内部尺寸

内径	8.5 mm
----	--------

材料规格

标识材料	铜镀镍
材质	无卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 250 °C
----------	-------------------

WP-SC BRASS 10 - 电缆保护端套管



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241065>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430316
ECLASS-12.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC BRASS 10 - 电缆保护端套管



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241065>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	3c0cdcc9-632f-4c96-9a2a-f7124e01ff74

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn