



SCARAP2 :
Coque rigide et
semi pleine



Fiche Technique

MESH CAP

Description :

La casquette de sécurité MESH CAP est élaborée avec **une charlotte de travail**, offre une **protection optimale de la tête** tout en couvrant intégralement les cheveux. Cette conception permet de **respecter les normes d'hygiène de l'industrie agroalimentaire** sans la nécessité de porter une charlotte de travail supplémentaire.

LA CASQUETTE DE SÉCURITÉ NORMÉE EN 812 : 2012 AVEC CHARLOTTE INTÉGRÉE

Protection de la tête
avec coque en **ABS
normée EN 812 : 2012**

Visière courte de 3 cm

Charlotte de travail
amovible



Adapté aux cheveux longs

Bande absorbante anti-sueur
Matière **respirante**

Bandes **réfléchissantes**

Elastique de maintien
réglable pour maintenir
la casquette sur la tête en
toute circonstance



**Coque rigide et semi-
pleine : SCARAP 2**

Coque de protection en **ABS**,
mousse EVA

SURFLEX®

RÉFÉRENCE

Bleu marine

MESHCO2V03

POIDS BRUT COQUE TAILLE

185 grammes

SCARAP 2 / Rigide et semi pleine

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

MATIÈRE

0% Métal

Coque : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

Tissu : 100% Polyester (*Origine : Chine*)



ENTRETIEN

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces

L 60 cm x **I** 40 cm x **h** 40 cm | **Poids** : 10 Kg

Code douanier : 65061000

DURÉE DE VIE

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois

Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois

Durée de stockage : 36 mois

CONFORMITÉ




Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. ([Télécharger les documents de conformité](#)).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

Respecte les normes d'hygiène concernant l'industrie agroalimentaire.



MARQUAGE

Avant



Option à intégrer sur commande

Côté



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x 45 mm Max

Transfert
↔ 60 mm x 20 mm Max

En savoir plus sur www.surflex.eu

[Cliquez ici pour accéder au](#)
[CATALOGUE 2025](#)