



ENGLISH

## Datasheet

# RS Pro Ruban adhésif toilé, Duct tape, fort tack

Stock No: 146-6828

### Descriptif général

Ruban toile laminé brillant enduit d'une masse adhésive en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression. Pouvoir adhésif immédiat très élevé.

- Facile à dérouler et à découper
- Bonne résistance à l'abrasion
- Imperméable
- Conformable
- Adhésif non-corrosif

### Propriétés techniques

Valeurs Moyennes

Epaisseur du ruban	0.17mm
Résistance à la rupture	35 N/cm
Allongement	18%
Adhésion sur Acier	4.0 N/cm
Endos	3.0 N/cm
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +65°C
Température d'application	+5°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage: 1 an