

15 cm USB-A till USB-C-laddningskabel, laddning och synkronisering, 3 A, USB 2.0, TPE-mantel - Svart USB-laddningssladd

Produkt ID: USB2AC15CMBK



Ladda en mobil enhet med USB Type-C eller överför filer till en USB A-värddator med denna högkvalitativa USB-A till Type-C-kabel. USB-A till USB-C laddningssladd med stöd för upp till 15 W och 3 A utgång för snabbbladdning. Den stöder USB 2.0 (480 Mbps) överföringshastigheter och är lämplig för allmän användning.

USB-A till USB-C-laddningskabeln är utformad för frekvent eller daglig användning och har ett robust TPE-yttermantel för ökad slitstyrka. Den flexibla dragavlastningen och de nickelpläterade kontakterna är konstruerade för att klara över 10 000 inkopplingscykler, vilket ökar hållbarheten och livslängden.

USB-laddningskabeln på 15 cm har den perfekta längden för laddning av mobila enheter när du är på språng eller för att minimera kabeltrassel på kompakta skrivbord.

USB-C-laddningskabel har en uteffekt på upp till 3 A och kan snabbbladda en smarttelefon eller surfplatta. Använd kabeln genom att ansluta en USB-C-enhet till en USB-A-väggsladdare eller värdenhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **LADDNING FRÅN USB-A TILL USB-C:** Högkvalitativ USB-A till Type-C-kabel med 3 A utgång för snabbaddning av bärbara USB-C-enheter. Anslut kabeln till en USB-A-väggaddare, powerbank eller ladda/få tillgång till din telefon/surfplatta från en USB-A-värd
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** Förnicklade kontakter som klarar 10 000 inkopplingscykler. Robusta dragavlastningar med 12,7 mm böjningsradie. Slitstark TPE-yttermantel är giftfri, halogenfri och RoHS-kompatibel. Flätad aluminiumskärmning för förbättrat EMI-skydd
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för snabbaddning av telefoner och andra små kringutrustningsenheter. Stödjer USB 2.0 (480 Mbps) för allmän användning, inklusive filöverföring och enhetssynkronisering när den är ansluten till en USB-A-värddator eller extern lagring
- **PRESTANDA:** Stöder 15 W/3 A snabbaddning. USB 2.0 (480 Mbps). Längd: 15 cm. Färg: Svart. UD: 3 mm. Mantel: TPE med flätad aluminiumskärmning. OBS! USB-C-video (DP-alt-läge) stöds inte
- **KOMPATIBILITET:** Kompatibel med ett brett utbud av USB-C-enheter när de ansluts via en USB-A-port, inklusive iPhone 16 Plus/Pro/Max och uppåt, Samsung Galaxy S8 och uppåt, Google Pixel och andra smarttelefoner/surfplattor. Rekommenderas inte för laddning av bärbara datorer/skärmar med USB-C

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Medeltid mellan fel (MTBF)	Klassad för 10 000+ insättningscykler
----------------------------	---------------------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-C

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Stöder inte USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP-alt-läge)
------	---

Ström	Power Delivery	15W
	Inström	3A
Miljö	Drifttemperatur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5%~85%
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	24/32 AWG
	Kabinetttyp	Polyamide Resin
	Kabellängd	0.5 ft [0.2 m]
	Yttre kabeldiameter	0.1 in [3 mm]
	Produktlängd	6.7 in [171 mm]
	Produktbredd	0.6 in [15.8 mm]
	Produkthöjd	0.3 in [7.8 mm]
	Produktvikt	0.3 oz [9 g]
Förpackning	Paketets längd	5.0 in [12.8 cm]
	Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
	Paketets höjd	0.2 in [5.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.5 oz [15.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-A till USB-C-kabel

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.