



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	LE GV2
Tipo di prodotto o componente	Pulsante di arresto di emergenza con testa a fungo
Nome abbreviato	GV2K
Categoria accessori	Accessori contenitore

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	GV2MC GV2MP LE1GVMEK
Tipo di operatore	Bloccaggio gira per il rilascio
Diametro	40 mm
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF
Apparecchiatura fornita	1kit di tenuta IP55
Altezza	48 mm
Larghezza	73 mm
Peso prodotto	0,12 kg
Colore	Rosso

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
------------------------	------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0701 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------