

1

Anschluß Gewinde M	SW	Außen-Ø A (Eckmaß)	ØB	Höhe C	Gewinde- länge D	Art.Nr.
12x1,5	16	17,8	8,2	8	5	52103103
16x1,5	20	22	12,1	8	5	52103113
20x1,5	24	26,4	16	9,5	6	52103123
25x1,5	29	31,9	20	11	7	52103133
32x1,5	36	39,6	26,2	12	8	52103143
40x1,5	45	49,5	33,8	13	8	52103153
50x1,5	54	59	42,2	15	9	52103163
63x1,6	67	73,5	55	16	10	52103173


2	1	Stk.	O-Ring	BS 98/2270-x	NBR
---	---	------	--------	--------------	-----

1	1	Stk.	Blindstopfen beschriftet	BS03/2835-x	CuZn39Pb3
---	---	------	--------------------------	-------------	-----------

Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Zeichnungsnummer	Bemerkungen
------	-------	-------	-----------	------------------	-------------

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (siehe Schutzvermerk DIN 34)			Freimaßtoleranz nach DIN		Maßstab: 1:1 (M40)	Gewicht:
					Werkstoff:	

			Bearb. 03.02.03 D.Mueller Gepr. 04.02.03 M.Zankl Norm		Benennung: SKINDICHT® BL-M-ATEX Daten und Montageblatt	
--	--	--	---	--	---	--

2	SAP	21.10.05	MSt.	 U.I.Lapp GmbH	Zeichnungsnummer: BS03/2827-2	Blatt: 1
1	Art.-Nr. geändert	07.04.03	ZM		Ersatz für: BS03/2827-1	1/1 BL
Zust.	Änderung	Datum	Name			