




PVC-isolatietapes

- HelaTape Flex 1000+ premium PVC-isolatietape

Hoofdkenmerken

- all-weather, professionele, zelfklevende isolatietape, vervaardigd uit vinyl
- excellente prestaties binnen een breed temperatuurbereik
- primaire isolatie voor aftakkingen tot 600 V
- beschermende buitenmantel over aftakkingen en alle toepassingen bij lage temperaturen



De premium tape HelaTape Flex 1000+ is ook bij zeer lage temperaturen goed te verwerken.

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC)
Doorslagspanning	10 kV
Hechting op staal	2,2 N/10 mm
Hechting op dragermateriaal	2,0 N/10 mm
Breekspanning	280 %
Breeksterkte	30 N/10 mm
Gebruikstemperatuur	-18 °C tot +105 °C

RoHS ✓

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-FLEX1000+19x6	0,18	19,0	6,0 m	zwart (BK)	710-00600
HTAPE-FLEX1000+19x10	0,18	19,0	10,0 m	zwart (BK)	710-00601
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	19,0	20,0 m	blauw (BU)	710-00603
	0,18	19,0	20,0 m	bruin (BN)	710-00609
	0,18	19,0	20,0 m	geel (YE)	710-00605
	0,18	19,0	20,0 m	grijs (GY)	710-00611
	0,18	19,0	20,0 m	groen (GN)	710-00606
	0,18	19,0	20,0 m	rood (RD)	710-00604
	0,18	19,0	20,0 m	wit (WH)	710-00607
	0,18	19,0	20,0 m	zwart (BK)	710-00602
HTAPE-FLEX1000+19x33	0,18	19,0	33,0 m	zwart (BK)	710-00612
HTAPE-FLEX1000+50x33	0,18	50,0	33,0 m	zwart (BK)	710-00613

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.