

# Datasheet

## 1/2 Inch Drive Reversible Ratchet Handle

RS 库存号 [253-116](#)



### 特点

#### 材料:

轴: 落锻铬钒钢

螺丝刀带齿轮: 铬钼钢

方向爪: 粉末压铸铬钼钢

把手: 尼龙

#### 表面

轴/棘齿手柄: 缎面镀铬。螺丝刀部分: 化学黑化表面

把手: 黑色注塑

#### 硬度

热处理至 HRC - 38~54 (螺丝刀部分和轴)



### 目录

1 件 - 1/2 in. 驱动快速释放可逆棘齿手柄，带黑色尼龙注塑把手（24 齿棘爪型）  
全长：275；深：45.0；宽：47.0；净重 - 725 克

### 备注

1. 螺丝刀部分符合 DIN-3120 标准，总长度、棘齿手柄宽度和扭矩负载测试符合 D-3122 标准。
2. 扭矩测试负载 - 棘齿手柄 (512nt-m)