


Han hinged frame plus, for 2 modules A-B



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 006 0361
规格	Han hinged frame plus, for 2 modules A-B
浩亭电子目录	https://harting.com/09140060361

标识

类别	附件
系列	Han-Modular®
附件种类	高级铰链式框架
附件介绍	用于2个模块 A ... B

版本

尺寸	6 B
----	-----

技术参数

导体截面积	1 ... 10 mm ² PE (电源端) 0.5 ... 2.5 mm ² PE (信号端) 建议使用桶针 , 导体截面积 10 mm ² 仅使用套圈压接插 09 99 000 0374。
剥线长度	8 ... 10 mm
拧紧力矩	0.8 Nm PE 螺钉 M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料	压铸锌 不锈钢
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %

材料特性

ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	56 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140161825
eCl@ss	27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421