

产品参数表

产品特性

A9N19834

C120L断路器, 3P, C曲线, 63A



主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	Acti 9
产品名称	C120
产品类型	小型断路器
产品短名	C120L
极数	3P
产品应用	配电保护
保护极数量	3
额定电流 [In]	63 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	10 KA Icu 在...上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 KA Icu 在...上 230...240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 15 KA Icu 在...上 400...415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 15 KA Icn 在...上 400 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60898-1
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2

补充信息

电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50/60 Hz
磁脱扣限制	5...10 x In
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-2
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm 的倍数)	9
高度	86 mm
宽度	81 mm
深度	73 mm
净重	615 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...50 mm ² 单股硬线 不带接线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1.5...35 mm ² 软线 (可选) 带或者不带端子
剥线长度	电源回路: 14 mm
紧固扭矩	电源回路: 3.5 N.m
漏电流保护	(需) 另外拼装

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性。
本文档不适用于特定用户应用或特定产品。用户应用或使用本文档所含信息进行风险分析、评估和测试。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或使用本文档所含信息进行风险分析、评估和测试。
施耐德电气及其分支机构或子公司就错误使用本文档所含信息不承担责任。

环境

符合标准	GB 10963.1 IEC 60898-1
产品认证	CCC[RETURN]CE
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.3 cm
Package 1 Width	8.1 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	595.2 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	9.5 cm
Package 2 Width	34.8 cm
Package 2 Length	8.7 cm
Package 2 Weight	2.476 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	15.436 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
China Green Designed Product	 是
REACH法规	 REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合  欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	 是
环境披露	 产品环境文件
流通资料	 产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

