

AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Fiche technique

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de bandage	25 mm
Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6,3 mm
Déport	24 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm
Hauteur	100 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.343 kg
Rayon d'encombrement	80 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	120 kg


Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

