


Données techniques

RNA0-32X42X13

Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	32 mm
D - Diamètre Extérieur	42 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	13 mm
E - Cote sur rouleaux	37 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

RNA0-32X42X13

Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Masse	0,049 kg
-------	----------

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	14500000 mN
C0r - Capacité charge statique	23000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	51000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	78000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

db - Diamètre épaulement BI	36,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	40 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse	32,6 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15