

CPH 4-12 - 抗弯折保护套管

3212028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212028>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

抗弯折保护套管，适用电缆直径4 mm ... 12 mm，接线方式: 压接，直径: 12 mm，颜色: 黑色



商业数据

订货号	3212028
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BE214Z
产品关键代码	BE214Z
目录页面	页码367 (C-1-2019)
GTIN	4046356463713
单件重量 (含包装)	2.49 g
单件重量 (不含包装)	2.49 g
原产地	DE

CPH 4-12 - 抗弯折保护套管

3212028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212028>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

直径	12 mm
----	-------

内部尺寸

内径	4 mm
----	------

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
----	---------------

标识材料	PA 6.6
------	--------

CPH 4-12 - 抗弯折保护套管

3212028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212028>



分类

ECCLASS

ECCLASS-11.0	27141190
ECCLASS-12.0	27141190
ECCLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CPH 4-12 - 抗弯折保护套管

3212028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212028>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn