




Code commande RS 517-4106
Code commande RS 517-4128
Code commande RS 517-4112
Code commande RS 517-4099
Code commande RS 517-4184
Code commande RS 517-4156
Code commande RS 517-4162
Code commande RS 517-4140

Boîtiers haute température à bride IP65 (avec joint, sans revêtement)



Code commande RS	N° de taille	L	L1	W	W1	H	C1	C2	C3	C4	S1	S2	Epaisseur de panneau
5174106	A	113,9	89,1	35,1	25	31	79,6	25,4			36		1,5 mm
5174128	B	139,7	114,6	63,8	44,7	31	104,5	54,2	127	30	60,1		1,5 mm
5174112	C	139,8	114,6	89,7	68,9	56,2	104,5	79,6	127	50	50,1	36,1	1,5 mm
5174099	D	139,6	114,6	63,8	44,9	56	104,6	54,3	127,1	30	60,1		2 mm
5174184	E	201,7	172,2	121,2	100,1	56,3	160,6	109,5	189	80	80		2 mm
5174156	F	201,7	172,1	121,2	100,2	106,4	160,6	109,5	188,9	80	80		2 mm
5174162	G	252	222,3	146,1	117,7	56,5	211,7	135,6	238	98	100,1		2 mm
5174140	K	168,7	139,3	101,6	79	77,5	128,8	90,9	157,1	60,1	65		2 mm
	L	194,8	165,6	127,4	100	77,3	154,1	116,1	182,2	80	78		2 mm

1. Matériau du socle et du couvercle : alliage d'aluminium ADC12
 2. Matériau des vis : acier inoxydable à tête fraisée M3,5x12 mm Supadrive à tête fraisée

3. Finition : lisse naturelle
4. Joint : caoutchouc synthétique autoadhésif noir de 3 mm d'épaisseur, néoprène assurant une protection IP65
5. Cône 1,5° par côté du capot au socle