

# Eco Chrome

## GANT EN NITRILE ENTIÈREMENT ENDUIT AVEC DOUBLURE EN POLYESTER RECYCLÉ

Entièrement enduit de nitrile avec paume en mousse de nitrile et doublure 100% rPET. Excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses, ainsi qu'en cas d'immersion dans l'huile et l'eau

### Caractéristiques

- ▲ Gant souple et résistant entièrement conçu avec du polyester recyclé (rPET)
- ▲ Adapté à l'utilisation d'écrans tactiles
- ▲ Protection à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C pendant une courte période (15 secondes maximum)
- ▲ Doublure ajustée pour un port confortable
- ▲ Conçu pour un mouvement aisé et un port continu
- ▲ Poignet élastique pour un bon maintien
- ▲ Certifié RCS (Recycled Claim Standard)
- ▲ 1 paire = 2 bouteilles PET de 500 ml recyclées



### Certifications



### Secteurs et applications appropriés

#### Secteurs d'activité

- ▲ Aéronautique
- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Secteur manufacturier

#### Applications

- ▲ Industrie pétrolière et gazière
- ▲ Voirie et infrastructures
- ▲ Peinture et finition
- ▲ Maçonnerie
- ▲ Maintenance générale
- ▲ Manipulation de matériaux humides huileux ou gras

#### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747

# Eco Chrome

## GANT EN NITRILE ENTIÈREMENT ENDUIT AVEC DOUBLURE EN POLYESTER RECYCLÉ

### Informations sur le produit

<b>Matériaux</b>	Doublure:	Polyester recyclé, jauge15
	Revêtement:	Mousse de nitrile, Nitrile lisse
<b>Couleur</b>	Bleu / Noir	
<b>Longueur</b>	240mm	
<b>Style de manchette</b>	Poignet élastique en tricot	

### Informations de commande

<b>XS</b>	SKG00047BB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
<b>S</b>	SKG00047BD	
<b>M</b>	SKG00047BF	
<b>L</b>	SKG00047BH	
<b>XL</b>	SKG00047BJ	
<b>XXL</b>	SKG00047BL	

### Informations supplémentaires

[Légende des certifications](#)ou cliquez [ici](#)[Déclaration de conformité](#)ou cliquez [ici](#)[Voir le produit en ligne](#)ou cliquez [ici](#)**Europe**

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

**Middle East & Africa**

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

**Americas**

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747