

DCD777D2T-QW

Perceuse visseuse XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless - Mandrin plastique

5035048690444



Description du produit :

Couple dur/tendre (Nm) : 65/26 Régime à vide (tr/min) : 0-500/1750 Ø perçage bois/métal (mm) : 30/13 Capacité du mandrin (mm) : 1.5-13 Mandrin Plastique

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Mandrin de 13 mm
- 2 réglages de vitesse, vitesse variable et inverseur pour un maximum de contrôle
- Déclenchement intelligent efficace permettant un contrôle total sur toutes les applications
- 16 positions de réglages de couple pour une précision optimale
- Lampe LED pour une meilleure visibilité
- Design ergonomique et adhérence en caoutchouc améliorant le confort de l'utilisateur
- Chargeur multi-voltage inclus
- Partie intégrante de la plateforme XR Li-ion intelligente, conçue pour offrir encore plus d'efficacité et de rapidité

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Specifications techniques :

- - Capacité de perçage (bois) : 30 mm
 - Couple maximal : 65 Nm
 - Capacité de la batterie [Impérial] : 2.0 Ah
 - Voltage de la batterie : 18 V
 - Poids (y compris la batterie) : 1.55 Kg
 - Puissance de sortie : 340 W
 - - Capacité de perçage (métal) : 13 mm
 - Capacité de mandrin : 1.5-13 mm

