

## CARACTERÍSTICAS

- Construcción de plástico suave
- Fácil de insertar
- Fácil de insertar  
Asegura y protege los cables
- Ofrece un grado de resistencia a vibraciones

## Pasacables redondos de PVC negro 22mm RS Pro para un máximo De diám. De cable 18mm

RS Código RS: 241-4580



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta este pasacables ideal para suavizar orificios pasantes de cable. El pasacables abierto se ha diseñado para encajar de manera rápida y ordenada en su posición. Fabricado en material de PVC, el pasacables tiene una ventaja sobre los pasacables de caucho, ya que mejora la fricción, lo que permite un cableado más suave .

241-4580 Es un pasacables de PVC con un orificio de placa 12mm Diámetro

241-4596 Es un pasacables de PVC con un orificio de placa 16mm Diámetro

241-4603 Es un pasacables de PVC con un orificio de placa 22mm Diámetro

### Especificaciones

<b>Tipo de casquillo</b>	Redondo
<b>Material</b>	PVC
<b>Color</b>	Negro
<b>Aplicación</b>	Gestión de cables, para pasar cables a canaletas o paneles, asegure un cable y evite posibles abrasiones en las fundas de cables, escritorios de oficina a cajas de conexiones

### Especificaciones mecánicas


<b>Grosor máximo del panel</b>	3 mm
<b>Diámetro del orificio del panel</b>	12mm
<b>Diámetro máximo del cable</b>	8 mm

### Aprobaciones

<b>Se cumplen los estándares</b>	ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007
----------------------------------	---



**Dimensions**



Dimensions (mm)					
Plate Hole Ø H	Plate Thickness P	Grommet Ø ID	Grommet Ø OD	Overall Depth T	Stock No.
12	3	8	15.5	9.5	<a href="#">241-4580</a>
16	3	12	19.5	9.5	<a href="#">241-4596</a>
22	3	18	25.5	9.5	<a href="#">241-4603</a>

