

产品参数表

规格



操作头 45 x 45 mm - 黑色 - 黑色手柄 - 空 可刻字

KAG3H

主要信息

产品系列	Harmony 系列 K
产品类型	凸轮开关操作头
组件名称	KAG
适用范围	前端安装主体 12和20 A 由多固定
凸轮开关头型号	带有前面板 45 x 45 mm
操作头类型	黑色 手柄, 长度 = 35 mm
旋转手柄挂锁	不带
标牌描述	有 Mat 黑色 标牌

补充信息

机械寿命	1000000 次
CAD 总宽度	45 mm
CAD 总高度	45 mm
CAD 总深度	34 mm
长度	35 mm
净重	0.012 kg
型号	KAG

环境

保护处理	TC
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗冲击	30 gn 符合 IEC 68-2-27
抗振动	5 gn (f = 10...150 Hz) 符合 IEC 68-2-6
IP 保护等级	IP40 conforming to IEC 529 IP40 conforming to NF C 20-010

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	2.5 cm
包装1 : 宽度	9.0 cm

包装1 : 长度	9.0 cm
包装重量	15.0 g
包装2 : 包装单位类型	S01
包装2 : 包装单位数量	50
包装2 : 高度	15.0 cm
包装2 : 宽度	15.0 cm
包装2 : 长度	40.0 cm
包装2 : 毛重	938.0 g

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

回收	不支持
----	-----