



Pushing Performance
Since 1945

Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, plastic



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 125 1100
规格	Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, plastic
浩亭电子目录	https://harting.com/09451251100

标识

类别	连接器
系列	RJ45
原件	电缆连接器
规格	RJ45
上壳/底座类型	上壳
上壳/底座介绍	直式

版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸	3 A
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	4
包装内容	连接器插芯
	上壳/底座
	电缆紧固件
	组装说明

技术参数

导体截面积	0.22 ... 0.32 mm ² 绞线
	0.26 ... 0.32 mm ² 实心
导体截面积	AWG 24 ... AWG 22 绞线
	AWG 23 ... AWG 22 实心
线芯外径	1.6 mm
传输特性	Cat. 5 D 级：到 100 MHz



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP67
电缆直径	5 ... 9 mm

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	黑色
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	60 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140058866



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

eCl@ss	27440113 矩形连接器 (套)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408